品番：EA815GM-255

品名：AC125V/15Ax2.5m ﾀｯﾌﾟ(4口/3P/3Pﾌﾟﾗｸﾞ)

販売価格	3,400円（税抜）／ 3,740円（税込）		
カタログ価格	3,400円（税抜）／3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/07/18 08:23現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0903ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SH3425MG3P
コンセント	接地3P×4口	コード長	2.5m
定格	15A･125V（1500W）	プラグ	3P(絶縁キャップ付)
サイズ	215×45×29.6mm	コード	VCTF 1.8SQ（スケアー）×2心、0.75SQ（スケアー）×1心（アース） 仕上り外形寸法：約直径8.5mm
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口間隔	40mm		

ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。
プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.