# 品番：EA815GV-26

# 品名：AC100V/15Ax10m ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ(車載ｺﾝｾﾝﾄ対応)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 26,900円（税抜）／ 29,590円（税込） | | |
| カタログ価格 | 26,900円（税抜）／29,590円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：5　（2025/07/31 00:20現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0897ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 日動工業 | 型番 | ANQ-102D-SW |
| コンセント数 | AC100V×2<br>USB：5V×2 | コンセント定格 | 2P・15A・125V |
| 許容電流 | 20A | 電線仕様 | SVCTF　2.0㎜×2心 |
| コード長 | 10m | サイズ | 68(W)×118(D)×350(H)mm |
| 重量 | 1.6kg | 定格電流 | (全巻時)7A<br>(全延時)15A |
| 漏電遮断器タイプ | 過負荷保護専用 | 過負荷電流 | 1A/15A(切替式) |
| 仕様 | 屋内型 | 入力 | AC100V |
| 出力 | AC100V：100W/1500W切替式<br>USB：DC5V 1A | | |

使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付

パイロットランプ付

使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付

車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。

車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。

| |
|---|
| 使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W（1A）/1500W（15A）切替え式です。 |
| 車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.