品番：EA815LB-11

品名：AC100V/ 14.9W 作業灯/LED(ｺｰﾄﾞ5.0m)

販売価格	6,150円（税抜）／ 6,765円（税込）		
カタログ価格	6,150円（税抜）／6,765円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/07/27 08:27現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2103ページ		

仕様

メーカー	日動工業	型番	HCL-L155
電球	14.9W	コード長	5m
明るさ	1800lm	クランプ範囲	40mm
サイズ	φ108×287mm	重量	1100g
電源	AC100V	電球	LED球
電線仕様	VCT 0.75mm²×2心	照射角	260度
使用環境温度	−10℃～40℃	球寿命	40000時間
光源色	昼白色(5000K)	口金	E26
材質	球グローブ：PC樹脂（ポリカーボネート） クリップ：スチール（SPCC：鉄） 本体、ガード、遮光板：PP樹脂（ポリプロピレン）	演色性	Ra83
付属品	しゃ光板		
屋内型			
スイッチ付			
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.