品番：EA815LB-15

品名：[EA815LB-11･12用] E26 LED電球

販売価格	2,540円（税抜）／ 2,794円（税込）		
カタログ価格	2,540円（税抜）／2,794円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/27 08:07現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2103ページ		

仕様

メーカー	日動工業	型番	LFC-15W-50K
消費電力	100V:14.9W 200V:15.6W	明るさ	1800lm
口金サイズ	E26	サイズ	φ53×146mm
重量	162g	演色性	Ra83
照射角	260度	材質	グローブ:PC樹脂（ポリカーボネート）
球寿命	40000時間	光源色	昼白色(5000K)
照明器具交換時期	10年	使用環境温度	−10～40℃
屋内型			
【EA815LB-11、-12用】LED球			
密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.