品番：EA815LP-124

品名：AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)

販売価格	59,100円（税抜）／ 65,010円（税込）		
カタログ価格	59,100円（税抜）／65,010円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/15 19:17現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2111ページ		

仕様

メーカー	パナソニック（Panasonic）	型番	XLG441DGNCLE9
明るさ	4000lm	電源	AC100～242V
消費電力	27.6W	光源	LED（昼白色）
色温度	5000K	光源寿命	40000時間（光束維持率85%）
全長	1250mm	幅	230mm
重量	2.7kg	材質	本体：鋼板（白色粉体塗装） レンズ：ガラス ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
FLR40形2灯節電タイプ			
点検スイッチ付			
充電モニタ（緑）付			
自己点検スイッチ付			
天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光			
Ra83（常用光源）			
Ra70（非常用光源）			

水平天井取付専用
非常灯評定番号：LALE-027 【交換電池】FK792 【リモコン（別売）】FSK90910K
非常時灯：30分(内蔵バッテリー満充電時)
注）調光はできません。
注）器具エンドには電源穴がありません。
注）本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注）本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具（一般タイプ）の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
注）リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注）本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
注）一般屋内用器具です。屋外環境（軒下など半屋外を含む）や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注）48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
注）LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.