品番：EA815SS-6A

品名：AC125V/ 6Ax 10m コードリール(自動巻)

販売価格	30,500円（税抜）／ 33,550円（税込）		
カタログ価格	30,500円（税抜）／33,550円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/31 16:09現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0891ページ		





仕様

メーカー	三協リール（TRIENS）	型番	SCS-310B
コード長	1次側(入力側)：0.8m 2次側(出力側)：10m	電線仕様	VCT1.25mm²×3心
定格電圧	AC125V	定格電流	6A
使用温度範囲	−5～50℃	コードカラー	ブラック
先端形状	1次側(入力側)：コンセントプラグ（アースクリップ付き） 2次側(出力側)：3口コンセントソケット（2口：接地2P・1口：2P 15A）	サイズ	290×160×314(H)mm
重量	4.2kg	温度過昇防止スイッチ	有
付属品	・取付ベース板×1 ・十字穴付ナベ小ねじ（M6×20）×4 ・スプリングワッシャー＆ナット（M6）×4 ・スプリングワッシャー＆蝶ナット（M6）×1		
電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール			
プラグ抜け落ち止め金具付き			
天井・側面設置可能			

ラチェット式のロック機構
<サーモスタットで発火事故等を防止> 過電流や以上発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。
<耐久性向上！SUSプロテクター> 開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.