品番：EA815SS-8C

品名：AC125V/ 6Ax 20m コードリール(自動巻)

販売価格	63,500円（税抜）／ 69,850円（税込）		
カタログ価格	63,500円（税抜）／69,850円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/08 00:25現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	三協リール（TRIENS）	型番	SCM-320B
リール設置場所	屋内	コード長	1次側（入力側）：0.8m 2次側（出力側）：20m
電線仕様	VCT1.25mm²×3心	使用コード	ビニルキャブタイヤコード
カラー	本体：グレー コード：ブラック	先端形状	1次側（入力側）：コンセントプラグ（アースクリップ付き） 2次側（出力側）：3口コンセントソケット（2口：接地2P・1口：2P 15A）
コンセント定格	1次側（入力側）：3P・6A・125V 2次側（出力側）：2P・6A・125V	コンセント数	3個（内2個接地付コンセント）
使用温度範囲	−5～50℃	サイズ	424×380×184mm
重量(g)	7.5kg	温度過昇防止スイッチ	有
ロック機構	ラチェット式		

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

長尺リールをお探しの方におすすめです。

<耐久性向上！SUSプロテクター>
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。

<サーモスタットで発火事故等を防止>
過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.