品番：EA817AN-24

品名：MT4/ 38.5mm 回転センター(ｵｲﾙｼｰﾙ付)

販売価格	46,500円（税抜）／ 51,150円（税込）		
カタログ価格	46,500円（税抜）／51,150円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/18 20:32現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0662ページ		



仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	A:38.5、B:47.5、C:107.8 D:45、d:40、L:193.8 M:5
角度α	60°	重量(kg)	1.15
ワーク最大重量(kg)	1800	最大回転数(rpm)	3000
振れ精度	0.003mm(T.I.R.)		

- 回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保
- 低中速域で高い防水、防塵効果を発揮
- 研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適
- 高い剛性とコンパクトなサイズ
- 超高精度
- 優れた耐摩耗性と耐久性

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.