品番：EA817RB-1

品名：AC100V/190W(13mmﾁｬｯｸ) ボール盤

販売価格	46,100円（税抜）／ 50,710円（税込）		
カタログ価格	46,100円（税抜）／50,710円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/16 22:55現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0855ページ		

仕様

メーカー	京セラ	型番	TB-1131K
電源	AC100V、190W	チャック能力	1.5～13mm
穴あけ能力	鉄工：13mm、木工：24mm	回転数	50Hz：515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz：620/1100/1720/2340/3100rpm
主軸	JT・№6	フトコロ寸法	103mm
送り寸法	50mm	テーブル寸法	162(W)×162(D)mm
サイズ	240(W)×420(D)×580(H)mm	重量	20kg(バイス含む)
コード長	1.8m	付属品	チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ
定格電流	約2～2.5A	チャックからテーブル面寸法	最大170mm
チャックからベース面寸法	最大252mm	バイス能力	幅65×掴み能力50mm
木材、金属類などの穴あけに			
速度調整は5段階			
テーブルの上下昇降、傾斜が可能			

バイス付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.