品番：EA817RP

品名：AC100V/100W(6mmﾁｬｯｸ) ボール盤(角ﾃｰﾌﾞﾙ)

販売価格	24,600円（税抜）／ 27,060円（税込）		
カタログ価格	24,600円（税抜）／27,060円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/31 11:06現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0878ページ		






仕様

メーカー	パオック	型番	MDP-100
用途	軟金属や木材、プラスチック等の垂直穴あけ作業に	電源	AC100V・100W
定格周波数	50/60Hz	回転数	9,000rpm、7,000rpm、5,000rpm
送り寸法	20㎜	チャック能力	0.6～6.0㎜
チャック種類	モールステーパーB10	穴あけ能力	スチール：3.2mm 銅・真鍮・アルミ：5mm その他非金属：6mm
テーブル寸法	170×170mm	テーブル傾斜角度	左右45°
コード長	約1.8m	定格時間	20分
主軸	MT・No.1	サイズ	190×250×390mm
フトコロ寸法	220㎜	重量	5.2kg
材質	本体：鉄、アルミ ヘッド部カバー：ABS 回転ベルト：ポリウレタン	付属品	ドリルチャック チャックハンドル 六角棒レンチ（2mm：プーリー用・2.5mm：深さ調節ストッパ用・4mm：コラム固定用） 目盛シール（2枚）
ホビーに便利なミニサイズ			

深さ調整機能付き
プーリーによる3段階変速＋速度調節機能付で最適な回転速度設定が可能
※主軸交換不可、修理対応のみ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.