

アルミ合金製 CSBC型作業台用手すりセット

組立説明書

このたびはCSBC型作業台用手すりセットをお買い上げいただきましてありがとうございます。この手すりセットを安全に使っていただくために、注意事項をよくお読みいただき手順に従って組み立ててください。

※組立て前に、部品数量を確認してください。

危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

●設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

- 組み立てる時はボルトを確実に固定してください。
- 使用前にはボルトのゆるみや抜け落ちを確認し、ある場合は締め直してください。
- 使用前に必ず点検し、異常のない事を確認してください。
- 手すりから身を乗り出さないでください。
- 手すりへ寄りかかったり、足をのせたりしないでください。
- 手すりを押したり、引いたりしないでください。
- 適応機種以外に取り付けて使用しないでください。
- 加工・改造をしないでください。
- 作業台取扱説明書をあわせてお読みください。

注意 「軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- 使用に適した服装で使用してください。
- 雨や直射日光があたらない場所に保管してください。

アルインコ 株式会社






〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 ☎ 0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00及び土・日・祝を除く

※この取扱説明書・組立説明書の無断転用を禁じます。
※万一乱丁、落丁がございましたら、お取り替えいたします。
※住宅機器事業部の製品は日本での販売を目的として開発・製造・販売（仕入れ品含む）しております。他国に輸出される場合は弊社までご相談ください。
2023017-UN

部 品 表


部品名	品番	部 品 図	セット数量				
			手すりフルセット	正面付片手すりセット	片手すりセット	三方手すりセット	片側開口手すりセット
側面手すり	CSBTS3LH		2	2	1	2	1
開口手すり	CSBTC3S		1				1
昇降手すり	CSBTK2S CSBTK27S CSBTK3S CSBTK5S CSBTK6S		※1 1	※1 1	※1 1		※1 2
P型手すり	CSBTP3L CSBTP4L CSBTP5L		1	1			1
背面手すり	CSBTB2L CSBTB3L CSBTB4L CSBTB5L		1			1	
背面巾木	CSBTH2 CSBTH3 CSBTH4 CSBTH5		1	1		1	1
手補助り	CSBTE4S		※2 2	※2 1	※2 1		※2 2

※1 作業台246型、255型、256型用には付属しておりません。
※2 作業台246型、255型、256型、366型、376型、486型、4106型、4126型、4128型、5106型、5151型用、6126型、6128型のみ付属しております。
※組立て完成後、側面手すり、開口手すり、昇降手すりで使用しなかった気になる穴は目隠しキャップでふさいでください。

手すりブラケットの取付(各セット共通)

組立てのポイント

- 昇降手すり、側面手すりは手すりブラケットを取り付ける方向により作業台の左右どちらにでも取り付けできます。（下図はすべて右に取り付ける場合です。左に取り付ける時は手すりブラケットを反対に取り付けてください。）
- 側面手すりは組立方法により作業台取付時の天板からの高さを1105.5mm、916mmのどちらかにする事ができます。それぞれ手すりブラケット、巾木の取付位置が違いますので注意してください。（下図を参照）
- 組立ては図のボルト類でまずは仮締めし、作業台に取り付けてから本締めを行うようにしてください。



手すりフルセット

