品番：EA818E-173A

品名：#80/ 9.5mm/3.2mm軸 フラップホイール

販売価格	1,850円（税抜）／ 2,035円（税込）		
カタログ価格	1,850円（税抜）／2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/31 00:56現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0882ページ		

仕様

メーカー	DREMEL（ドレメル）	型番	502
用途	平面や湾曲面の研削や磨き	軸径	3.2mm
軸長	40.5mm	直径	30mm
高さ	9.5mm	全長	50mm
粒度	#80	最大回転数	35,000rpm
材質	強化布（アルミナ砥粒）		
大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.