品番：EA819BK-30

品名：30x25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ｽﾁｰﾙ製)

販売価格	1,850円（税抜）／ 2,035円（税込）		
カタログ価格	1,850円（税抜）／2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2026/04/02 17:18現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0980ページ		

仕様

直径	30mm	線径	0.3mm
毛丈	25mm	最大回転数	2,000rpm
軸径	6.0mm	全長	65mm
材質	スチール		

円形内径、底部等の研磨に最適

狭所タイプ

金属の持つ腰の強さや直線性を利用して底・溝・角部をブラッシングできます。

毛先のひろがりがほとんど無く、底みがき用ブラシとして力強く磨けるのが特徴です。

素材を冷間引線加工により硬度を出した硬鋼線（波打加工をして使用）です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.