

オフィスや作業現場に！

！「売れてます」  
ESCO オススメ注目商品

# 脚立・踏台 特集

ESCO  
便利カタログ  
特選

## スチール製踏台

幅広ステップ&ワイド天板！  
長い持ち手付で昇降しやすい安定設計！！

最大  
使用荷重  
**100**  
kg

スチール製  
フレーム  
**頑丈**

樹脂製  
ステップ  
**軽量**

天板に乗っても  
安定感抜群！

両足でしっかり乗れる  
ワイドな天板

持ち運びも  
ラクラク

天板部分には  
持ち手があります



「しっかり踏める」  
ワイド設計

一般的な脚立に比べて天板・ステップが  
昇降しやすいワイド設計

一般的な脚立

持ち手がなく  
不安定



狭い  
ステップ

バランスが  
とりにくい

NEW!  
新商品

### スチール製踏台 2 段

品番 **EA903RD-2A**

価格 **4,160 円** 税込価格 (8%) 4,493 円

- 天板高さ…0.46m ●重量…4.7kg
- 全高…0.87m ●段数…2
- 折りたたみサイズ…520(W)×65(D)×960(H)mm
- 設置寸法…450(W)×560(D)mm
- 天板サイズ…350(W)×305(D)mm

### スチール製踏台 3 段

品番 **EA903RD-3A**

価格 **5,480 円** 税込価格 (8%) 5,918 円

- 天板高さ…0.69m ●重量…6.5kg
- 全高…1.22m ●段数…3
- 折りたたみサイズ…520(W)×60(D)×1355(H)mm
- 設置寸法…450(W)×730(D)mm
- 天板サイズ…350(W)×305(D)mm

折り  
たたみ時



天板高さ  
**0.46m**



天板高さ  
**0.69m**

## アルミ製踏台 **滑り止めグリッパ付!**

最大  
使用荷重  
**100kg**

踏み棧  
**135mm**



折り  
たたみ時

### アルミ製踏台 3段

品番 **EA903RA-3**

価格 **6,000円** 税込価格(8%) 6,480円

- 天板高さ…0.74m ●全高…1.14m
- 段数…3 ●重量…2.97kg
- 折りたたみサイズ…490(W)×55(D)×1215(H)mm
- 設置寸法…490(W)×610(D)mm
- 天板サイズ…238(W)×135(D)mm

### アルミ製踏台 4段

品番 **EA903RA-4**

価格 **7,980円** 税込価格(8%) 8,618円

- 天板高さ…0.98m ●全高…1.43m
- 段数…4 ●重量…4.13kg
- 折りたたみサイズ…515(W)×55(D)×1520(H)mm
- 設置寸法…515(W)×750(D)mm
- 天板サイズ…238(W)×135(D)mm

### アルミ製踏台 5段

品番 **EA903RA-5**

価格 **9,700円** 税込価格(8%) 10,476円

- 天板高さ…1.23m ●全高…1.68m
- 段数…5 ●重量…5.02kg
- 折りたたみサイズ…540(W)×55(D)×1784(H)mm
- 設置寸法…540(W)×930(D)mm
- 天板サイズ…238(W)×135(D)mm

## スチール製踏台 **ワイドステップ!**

最大  
使用荷重  
**100kg**

踏み棧  
**260mm**



折り  
たたみ時

### スチール製踏台 1段

品番 **EA903RC-1**

価格 **1,680円** 税込価格(8%) 1,814円

- 天板高さ…0.25m ●全高…0.49m ●段数…1 ●重量…2.9kg
- 折りたたみサイズ…470(W)×100(D)×590(H)mm
- 設置寸法…470(W)×430(D)mm ●天板サイズ…380(W)×260(D)mm

### スチール製踏台 2段

品番 **EA903RC-2**

価格 **3,990円**  
税込価格(8%) 4,309円

- 天板高さ…0.48m ●重量…4.2kg
- 全高…0.71m ●段数…2
- 折りたたみサイズ…480(W)×95(D)×780(H)mm
- 設置寸法…480(W)×510(D)mm
- 天板サイズ…380(W)×260(D)mm

### スチール製踏台 3段

品番 **EA903RC-3**

価格 **5,460円**  
税込価格(8%) 5,897円

- 天板高さ…0.72m ●重量…6.6kg
- 全高…0.93m ●段数…3
- 折りたたみサイズ…490(W)×105(D)×1050(H)mm
- 設置寸法…490(W)×660(D)mm
- 天板サイズ…380(W)×260(D)mm

## アルミ製作業台

最大  
使用荷重  
**100kg**

踏み棧  
**40mm**

NEW!  
新商品



**600×600mm  
安定のワイド天板!**



折り  
たたみ時



### アルミ製作業台


品番 **EA903RG-1A**

価格 **10,700円** 税込価格(8%) 11,556円

- 天板高さ…0.45m ●重量…6.6kg
- 折りたたみサイズ…720(W)×180(D)×620(H)mm
- 設置寸法…880(W)×720(D)mm
- 天板サイズ…600(W)×600(D)mm

## 脚立・踏台について

### サイズ表記



### ⚠ 注意

体重と荷物の合計質量が最大使用荷重を超える使い方は、  
重大な事故につながる恐れがありますので、絶対にしない  
でください。



お問い合わせ先  
営業部 TEL.06-6532-6226

<http://www.esco-net.com/>