

安定感抜群の安心設計!! 作業現場や工場、オフィスにも!

緩やか傾斜×
幅広ステップで抜群の安定感!

最大
使用荷重
136kg

ステップ
幅
230mm

収納時
折り
たたみ式



詳しくは
動画で!



230mm 幅広ステップ



昇降しやすい
安全設計!

トレー付安全バー



作業効率
アップ!



移動も
ラクラク!



キャスター付



耐食アルミ合金製
セーフティステップ(キャスター付)

2段 品番 EA905EB-45
価格 27,100円 (税抜)

●サイズ…全高…0.87m、設置時：530(W)×600(D)mm
折りたたみ時：450(W)×120(D)×800(H)mm
天板高さ：0.46m、ステップサイズ：360×230mm
●重量…6.8kg ●トレーはついていません

3段 品番 EA905EB-68
価格 33,700円 (税抜)

●サイズ…全高…1.09m、設置時：530(W)×850(D)mm
折りたたみ時：450(W)×120(D)×1120(H)mm
天板高さ：0.68m、ステップサイズ：360×230mm
●重量…9kg

4段 品番 EA905EB-90
価格 48,600円 (税抜)

●サイズ…全高…1.31m、設置時：530(W)×1200(D)mm
折りたたみ時：450(W)×120(D)×1420(H)mm
天板高さ：0.91m、ステップサイズ：360×230mm
●重量…11.2kg

高耐荷重 × 幅広ステップの安全設計!

最大
使用荷重
170kg

ステップ
幅
220mm

収納時
折り
たたみ式



詳しくは
動画
で!



転倒防止の足ゴム



トレー付安全バー



220mm幅広ステップ



350mm

220mm



折りたたみ時



2段

3段

4段

アルミ合金製 セーフティステップ

2段 品番 EA905EA-46
価格 22,100円 (税抜)

- サイズ…全高: 0.9m、設置時: 540(W)×540(D)mm
折りたたみ時: 540(W)×120(D)×780(H)mm
- 天板高さ: 0.45m、ステップサイズ: 350×220mm
- 重量…5.12kg

3段 品番 EA905EA-68
価格 27,000円 (税抜)

- サイズ…全高: 1.36m、設置時: 540(W)×830(D)mm
折りたたみ時: 540(W)×120(D)×1080(H)mm
- 天板高さ: 0.65m、ステップサイズ: 350×220mm
- 重量…7.48kg

4段 品番 EA905EA-90
価格 33,700円 (税抜)

- サイズ…全高: 1.57m、設置時: 540(W)×1100(D)mm
折りたたみ時: 540(W)×120(D)×1300(H)mm
- 天板高さ: 0.87m、ステップサイズ: 350×220mm
- 重量…9.07kg

ワイド天板×踏み外し防止! 【軽量】ファイバーグラス製

最大
使用荷重
170kg

ステップ
幅
77mm

収納時
折り
たたみ式



詳しくは
動画
で!



踏み外し防止ステップ



踏むと
「カシャツ」と
音がする!



トレー付安全バー

持ち手付ワイド天板



330mm

330mm



折りたたみ時



2段

3段

4段

6段

【軽量型】セーフティステップ

2段 品番 EA905ED-2A
価格 21,500円 (税抜)

- サイズ…全高: 1.22m、設置時: 510(W)×650(D)mm
折りたたみ時: 550(W)×130(D)×1300(H)mm
- 天板高さ: 0.55m、天板サイズ: 330×330mm
- 重量…7.0kg

3段 品番 EA905ED-3A
価格 24,600円 (税抜)

- サイズ…全高: 1.52m、設置時: 550(W)×810(D)mm
折りたたみ時: 550(W)×130(D)×1590(H)mm
- 天板高さ: 0.83m、天板サイズ: 330×330mm
- 重量…8.6kg

4段 品番 EA905ED-4A
価格 29,500円 (税抜)

- サイズ…全高: 1.83m、設置時: 580(W)×970(D)mm
折りたたみ時: 580(W)×130(D)×1920(H)mm
- 天板高さ: 1.11m、天板サイズ: 330×330mm
- 重量…10.2kg

6段 品番 EA905ED-6A
価格 46,300円 (税抜)

- サイズ…全高: 2.44m、設置時: 640(W)×1300(D)mm
折りたたみ時: 640(W)×130(D)×2510(H)mm
- 天板高さ: 1.6m、天板サイズ: 330×330mm
- 重量…13.6kg



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL: 06-6532-6226 FAX: 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/ MAIL: esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式
Twitter/YouTube
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

