

アウトリガー一体式 四脚伸縮式 はしご兼用脚立

「安全な脚立とは何か！」バランスを崩すことでお怪我をされる方が多い現状を捉え、倒れにくく、安定感抜群の業界初アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立が開発されました。

最大使用質量 130kg

SIZE ◆ 1.08 ~ 1.28m
◆ 1.38 ~ 1.58m
◆ 1.68 ~ 1.88m

抜群の 安定性能!

業界初!
アウトリガー付

着色伸縮脚

伸ばした分が
わかる!

どこでも
水平を保つ!



4つのポイントがすごい！


脚立もはしごもバランスを崩してお怪我をされる方が最も多いので、不安定な設置面でも安定性を保てる水平レベル調整機能付アウトリガーを標準装備しています！

POINT 1

標準装備

業界初！
アウトリガー付
はしご兼用
四脚伸縮脚立

アウトリガーは伸縮するので片側を縮めて壁面に近づくこともできます。



POINT 2

アウトリガー付きだから

重心が脚立の外へ出ない！
転倒しない
抜群の安定性能


※自社製品比較試験です。
※製品説明上のデモンストレーションです。
危険ですので絶対にマネをしないでください。



POINT 3

踏ざんの回転防止！
「Dカール構造」


Dカール構造が昇降時、踏ざんの回転を防止し、ガッチリ固定された高剛性の締結方式で足元の安全を高めます。



POINT 4

階段・傾斜
どこでも水平を保つ！
伸縮脚

伸縮機構は13mmピッチで194mm伸縮。また、伸縮脚は着色することでアウトリガーを伸ばした際の端部告知機能も兼ねてます。



四脚伸縮とアウトリガーの組み合わせならこんな場所でも！



〔仕様〕

品番	商品名	脚長 (m)	天板高 (m)	はしご全長 (m)	下端幅 (m)		重量 (kg)
					W	D	
EA903FA-120	1.08-1.28m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)	1.08 ~ 1.28	1.02 ~ 1.21	2.16 ~ 2.55	0.57 ~ 0.97	0.74 ~ 0.84	7.7
EA903FA-150	1.38-1.58m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)	1.38 ~ 1.58	1.31 ~ 1.50	2.76 ~ 3.15	0.62 ~ 1.08	0.89 ~ 0.99	9.0
EA903FA-180	1.68-1.88m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)	1.68 ~ 1.88	1.60 ~ 1.79	3.36 ~ 3.75	0.67 ~ 1.17	1.05 ~ 1.15	10.2

〔最大使用質量〕130kg

※仕様は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226
<http://www.esco-net.com/>