# 品番：EA824DN-10

# 品名：3.0mm/9.4mm 下穴･座堀ドリル(六角軸)



| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,070円（税抜）／ 2,277円（税込） | | |
| カタログ価格 | 2,070円（税抜）／2,277円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：3　（2025/09/03 22:21現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0994ページ | | |






**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ＜セット内容＞ | 座掘りビット×2<br>下穴用錐×4<br>専用レンチ×1 | 材質 | 座掘りビット：鉄鋼45C　錐：ハイス鋼 |
| 対応ビス長さ | 50～75mm | サイズ | 全長101～125mm<br>座掘りビット：φ9.4×53mm<br>錐：φ3×97mm<br>六角シャンク：6.35mm |
| 木材、MDF材の下穴用に。 | | | |
| ビスの下穴と座掘りが一発でできる。 | | | |
| 下穴の深さを調整して木材の割れを抑えます。(スライド式で錐の長さ調節可能) | | | |
| 安全のため高速回転(3000回転/分以上)の電動工具では使用しないでください。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.