

安定感抜群の安心設計!! 作業現場や工場、オフィスにも!

緩やか傾斜×
幅広ステップで抜群の安定感!

最大
使用荷重
136kg

ステップ
幅
230mm

収納時
折り
たたみ式



詳しくは
動画で!



230mm 幅広ステップ



昇降しやすい
安全設計!

トレー付安全バー



作業効率
アップ!

移動も
ラクラク!



キャスター付

耐食アルミ合金製
セーフティステップ(キャスター付)

2段 品番 **EA905EB-45**
価格 **25,400円**

税込価格(10%) 27,940円

- サイズ…全高…0.87m、設置時：530(W)×600(D)mm
折りたたみ時：450(W)×120(D)×800(H)mm
- 天板高さ：0.46m、ステップサイズ：360×230mm
- 重量…6.8kg ●トレーはついていません

3段 品番 **EA905EB-68**
価格 **30,000円**

税込価格(10%) 33,000円

- サイズ…全高…1.09m、設置時：530(W)×850(D)mm
折りたたみ時：450(W)×120(D)×1120(H)mm
- 天板高さ：0.68m、ステップサイズ：360×230mm
- 重量…9kg

4段 品番 **EA905EB-90**
価格 **36,900円**

税込価格(10%) 40,590円

- サイズ…全高…1.31m、設置時：530(W)×1200(D)mm
折りたたみ時：450(W)×120(D)×1420(H)mm
- 天板高さ：0.91m、ステップサイズ：360×230mm
- 重量…11.2kg



高耐荷重 × 幅広ステップの安全設計!

最大
使用荷重
170kg

ステップ
幅
220mm

収納時
折り
たたみ式



詳しくは
動画で!



転倒防止の足ゴム



トレー付安全バー



220mm幅広ステップ



350mm

220mm



折りたたみ時



2段

3段

4段

アルミ合金製 セーフティステップ

2段 **品番 EA905EA-46**
価格 19,600円 税込価格 (10%) 21,560円

- サイズ…全高: 0.9m、設置時: 540(W)×540(D)mm
- 折りたたみ時: 540(W)×120(D)×780(H)mm
- 天板高さ: 0.45m、ステップサイズ: 350×220mm
- 重量…5.12kg

3段 **品番 EA905EA-68**
価格 24,100円 税込価格 (10%) 26,510円

- サイズ…全高: 1.36m、設置時: 540(W)×830(D)mm
- 折りたたみ時: 540(W)×120(D)×1080(H)mm
- 天板高さ: 0.65m、ステップサイズ: 350×220mm
- 重量…7.48kg

4段 **品番 EA905EA-90**
価格 30,600円 税込価格 (10%) 33,660円

- サイズ…全高: 1.57m、設置時: 540(W)×1100(D)mm
- 折りたたみ時: 540(W)×120(D)×1390(H)mm
- 天板高さ: 0.87m、ステップサイズ: 350×220mm
- 重量…9.07kg

ワイド天板×踏み外し防止! 【軽量】ファイバーグラス製

最大
使用荷重
136kg

ステップ
幅
85mm

収納時
折り
たたみ式



詳しくは
動画で!



踏み外し防止ステップ



踏むと
「カシャツ」と
音がする!



トレー付安全バー

持ち手付ワイド天板



325mm

330mm



折りたたみ時



2段

3段

4段

6段

【軽量型】セーフティステップ

2段 **品番 EA905ED-2**
価格 17,700円 税込価格 (10%) 19,470円

- サイズ…全高: 1.17m、設置時: 490(W)×700(D)mm
- 折りたたみ時: 490(W)×110(D)×1240(H)mm
- 天板高さ: 0.56m、天板サイズ: 325×330mm
- 重量…5.4kg

3段 **品番 EA905ED-3**
価格 20,400円 税込価格 (10%) 22,440円

- サイズ…全高: 1.45m、設置時: 510(W)×890(D)mm
- 折りたたみ時: 510(W)×110(D)×1570(H)mm
- 天板高さ: 0.85m、天板サイズ: 325×330mm
- 重量…6.3kg

4段 **品番 EA905ED-4**
価格 23,900円 税込価格 (10%) 26,290円

- サイズ…全高: 1.75m、設置時: 550(W)×1070(D)mm
- 折りたたみ時: 550(W)×110(D)×1860(H)mm
- 天板高さ: 1.15m、天板サイズ: 325×330mm
- 重量…7.7kg

6段 **品番 EA905ED-6**
価格 34,200円 税込価格 (10%) 37,620円

- サイズ…全高: 2.33m、設置時: 610(W)×1470(D)mm
- 折りたたみ時: 610(W)×110(D)×2470(H)mm
- 天板高さ: 1.72m、天板サイズ: 325×330mm
- 重量…10.8kg



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226
<http://www.esco-net.com/>