



GATE
PROTECTOR

ゲート プロテクター

大切な
お車と荷物を
傷からガード!!

特 徴



01
カッター1本で
取付けカンタン

01



02
耐衝撃性に優れた
特殊配合樹脂製

02



03
耐候性良好で
屋外使用に強い

03



04
強力両面テープで
剥がれにくい

04



軽トラック用 ゲート プロテクター セット



セット


●軽トラック1台分がパッケージになった
便利なセットです。

●SとRの2種類で、国産全メーカーの
軽トラック※に適合します。

※一部の特殊ボディ車には取付できないことがあります。



品 名		軽トラック用ゲートプロテクターS ブラック	
		構 成 部 品	
部品 A B 断面図  (取付部分の厚み24～32mmに対応)		部品 C 断面図  (取付部分の厚み16～23mmに対応)	
		A プロテクター100cm 4本 B プロテクター70cm 2本 C 細径プロテクター106cm 1本 専用両面接着テープ 1巻	
		EA911TG-21A	1セット重量 約1.9kg
		材 質	軟質PVC
		パッケージ寸法	28×180×1100(mm)
		JANコード	4942088004272

品 名		軽トラック用ゲートプロテクターR ブラック	
		構 成 部 品	
部品 A B C 断面図  (取付部分の厚み24～32mmに対応)		A C プロテクター100cm 5本 B プロテクター70cm 2本 専用両面接着テープ 1巻 トリイ取付用結束バンド 4本	
		EA911TG-22A	1セット重量 約1.9kg
		材 質	軟質PVC
		パッケージ寸法	31×183×1035(mm)
		JANコード	4942088004265

大研化成工業株式会社


ゲート プロテクター

単品

- 必要なサイズを必要な分だけ、オーダー感覚でお選びいただけます。
- カッターナイフ等でカット可能・両面テープ(別売)で取付け簡単。

ゲートプロテクター本体

取付け部分の長さ・厚みを計測し、
適合するタイプ・長さをお選びください。

タイプ・断面図	製品画像	品名	品番	1本重量	1ケース入数	JANコード
S  (取付部分の厚み16〜23mmに対応)		ゲートプロテクターS 1m ブラック	EA911TG-31A			4942088004289
		ゲートプロテクターS 2m ブラック	EA911TG-32A			4942088004296
R  (取付部分の厚み24〜32mmに対応)		ゲートプロテクターR 1m ブラック	EA911TG-33A			4942088004302
		ゲートプロテクターR 2m ブラック	EA911TG-34A			4942088004319
M  (取付部分の厚み33〜42mmに対応)		ゲートプロテクターM 1m ブラック	EA911TG-35A			4942088004326
		ゲートプロテクターM 2m ブラック	EA911TG-36A			4942088004333
L  (取付部分の厚み43〜55mmに対応)		ゲートプロテクターL 1m ブラック	EA911TG-37A			4942088004340
		ゲートプロテクターL 2m ブラック	EA911TG-38A			4942088004357