品番：EA824PJ-3.0

品名：3.0x 79mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)

販売価格	970円（税抜）／ 1,067円（税込）		
カタログ価格	970円（税抜）／1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/19 04:13現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

仕様

メーカー	不二越（NACHI）	型番	6SDSP3.0
材質	HSS(ハイス鋼)	刃先径(mm)	3.0
全長(mm)	79	有効長(mm)	18
先端角(°)	175		
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応			
薄板でもバリが小さい			
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能			
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク			
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。			
六角シャンク	6.35mm	用途	鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材

代替品

	品番　EA824BR-3 **コメント**　窒化ﾁﾀﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕様

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.