# 品番：EA824TA-10

# 品名：内径カッター(塩ﾋﾞ管用)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 15,800円（税抜）／ 17,380円（税込） | | |
| カタログ価格 | 15,800円（税抜）／17,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/07/07 07:52現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1016ページ | | |




**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | トップ工業（TOP） | 型番 | TNC-40 |
| 適応サイズ | VP管：50～100<br>VU管：40～200 | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
| 最大トルク | 75N･m | 全長 | 95mm |
| 重量 | 140g | | |

立ち上げ塩ビ管の内面切断に最適

インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。

付属のガイドカラーを交換する事で、切り込みの深さ（7mmまたは14mm）を調整ができます。

落下防止ストラップ付き

右回転専用

<注意>
・電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
・充電ドリル12V以上でご使用ください。
・塩ビ管VPとVU100以上の切断は、電動ドリルをご使用ください。
・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
・替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行ってください。
・カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないでください。

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.