# 品番：EA824WG-203

# 品名：3x 60mm 木工用オーガービット

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,100円（税抜）／ 1,210円（税込） | | |
| カタログ価格 | 1,100円（税抜）／1,210円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：4　（2025/09/22 19:39現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0996ページ | | |







**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木材の少し深めの貫通穴あけに | 先端サイズ | 3mm |
| 全長 | 110mm | 有効長 | 60mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 適用材 | 一般木材 |
| 適用機種 | ・インパクトドライバ14.4V以上<br>・ドリルドライバ14.4V以上 | 適正回転数 | 3,000rpm以下 |
| 材質 | 普通鋼 | 重量 | 12g |
| ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット | | | |
| 先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP | | | |
| 先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.