品番：EA825GK-1

品名：4-12mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)

販売価格	2,900円（税抜）／ 3,190円（税込）		
カタログ価格	2,900円（税抜）／3,190円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/12/16 22:08現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0980ページ		



仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	SD-1MT
サイズ(mm)	4･5･6･7･8･9･10･11･12	六角シャンク	1/4”
材質	HSS（チタンコーティング）	穴あけ深さ	4mm
全長	66mm	重量	20g

スパイラル溝でスピーディーな穴あけ作業が可能です。

耐久性抜群チタンコーティング

穴開けや拡大、面取り加工に

スチール鋼、真鍮に（2.3mm厚まで）

ステンレスに（1.5mm厚まで）

アルミ、プラスチック、薄いベニヤ板に（4mm厚まで）

※ステンレス板は切削油をほどこし、低速回転でご使用ください。

※連続でのご使用は熱を持ちますのでお控えください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.