



414009

爽快ジェットファン4

取扱説明書

保証書付き



ご使用前に必ずお読みください。

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください。

なお、この取扱説明書には保証書が付いております。
お読みになった後も大切に保管してください。

保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お買い上げいただきました製品に製造上の不具合、故障が生じた場合、
以下に示す期間および条件により、これを無償で交換することを保証
いたします。

- 保証期間 ご購入から1年間といたします。
- 保証規定 保証期間内に正常な状態において、品質および製造上の欠陥が原因と
当社で認められる破損や故障の場合、保証いたします。
- 保証の範囲 無償交換
- 適用地域 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- 保証対象外 下記のような場合は、保証期間内外に関係なく商品保証は
いたしかねます。
 - ・不適当な取扱い、または使用による損傷および故障
 - ・不当な修理、改造による損傷および故障
 - ・お買い上げ後の移動、輸送、落下、保管状態の不備にあたる場合
 - ・火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変をはじめ、故障の原因が
本製品以外の理由による損傷または故障

製 品 名	414009 爽快ジェットファン 4
ご 社 名(お名前)	様
ご 連 絡 先	
ご 住 所	
ご 購 入 日	年 月 日
ご 購 入 店	

販売元



株式会社 日本緑十字社


URL: <https://jgc-inc.co.jp>

〒550-0003 大阪市西区京町堀 3 丁目 3-23 TEL: 06-6441-3821

特 長

- ファンの動作によって、衣服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させること
による気化熱で身体の温度を下げる商品です。
- バッテリーを内蔵していますので、持ち運びに便利です。
- 衣服のベルトまわりにワンタッチで取り付け可能で、工事現場・建設現
場・工場・倉庫・配達作業・農作業・ガーデニング・イベント・レジャ
ーなど様々なシーンでご利用いただけます。
- 3段階の風量調節機能を備え、電源に繰り返し使用可能なリチウムイオ
ンバッテリーを採用しております。

梱 包 内 容




25-01-MA-01

仕 様

注 文 コ ー ド	414009
品 番	爽快ジェットファン 4
寸 法 (約)	W103×D85×H87mm
質 量 (約)	304g (付属品含まず)
主 な 素 材	ポリカーボネイト・ABS
内蔵バッテリー	リチウムイオン充電電池 3.7V-9500mAh
充 電 時 間 (約)	6時間
充電用USBコード長(約)	50cm
付 属 品	充電用USBコード (Type-C)、取扱説明書、 コイルストラップ、ネックストラップ

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

各 部 名 称



操 作 方 法


1. 電源ボタンを長押しする。
風量表示ランプが赤点灯し、強風で運転を開始します。
2. 風量を調整する。電源ボタンを短押しするたびに風量が切り替わります。(風量中→風量弱→風量強)
3. 電源ボタン長押しで電源が切れます。

風量表示ランプ(風量3段階)


強/赤点灯	中/白点灯	弱/青点灯
風 量	LED色	連続使用可能時間
強	赤	約 5 時間
中	白	約 8 時間
弱	青	約 16.5 時間

装 着 方 法


本体の充電が完了したら、衣服のベルトにクリップ(大)を挟んで取付けてください。



本体の取付けを終えたら衣服の裾部分にクリップ(小)を挟み、ストッパーで固定してください。




落下防止のために、付属のストラップを本体ストラップホールとベルトループなどに取付けてください。



ストラップホール
ストラップホール2カ所を使用してネックストラップもご使用できます。

送風口



充 電

- 本体のCタイプ充電口に付属のUSBコードを接続し充電してください。
※ACアダプターは付属していません。
※お手持ちのUSB-ACアダプターを接続して充電する場合、5V 2Aのアダプター使用を推奨します。
※充電中に電源ボタンを入れて使用することができます。
- 充電ランプが緑点灯になれば充電完了です。

充電コネクタ



充電ランプ



状 態	充電ランプ表示
充 電 中	赤点滅
満 充 電	緑点灯

⚠ 充電に関する注意事項 ⚠

- ※充電中に本体や充電器が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ※満充電になるまでの時間は温度環境やバッテリーの使用状態などによって異なります。
- ※満充電になっても本体への給電は自動で終了しませんので、満充電になったらコンセントから外してください。
- ※充電後の満充電状態やバッテリー(ゼロ)の状態で長期間放置すると、性能低下や寿命低下の原因となります。
- ※長期間保管される場合には、常に50%程度のバッテリー残量を保ち、15℃～25℃の環境下で保管してください。
- ※本体バッテリーは交換できません。

⚠ 安全上のご注意 ⚠

安全上のご注意

- ・本製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分にご理解いただいた上、正しくお使いください。

⚠警告:人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- ・落したり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
万一落したり、ぶつけたりなどした場合、すぐに使用を中止してください。
発火の原因になります。
- ・分解、修理、改造をしない。発火、感電、ケガの原因になります。
- ・本体を水につけたり、水をかけたりしない。感電、ショート恐れがあります。
- ・乳幼児や自分で操作できない方の手の届くところに置かない。
- ・ファンガードの隙間に指やその他異物を入れない。ケガ、故障恐れがあります。
- ・直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温になる場所での使用、保管はしない。
- ・異常、故障がある場合は直ちに使用を中止する。

⚠注意:人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

- ・防水、防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所での使用、保管はしない。故障の原因になります。
- ・本体を直接火に当てたり、火の近くに置いたりしない。
- ・溶剤や薬液などをつけたり、かけたりしない。変形、故障の原因になります。
- ・本来の目的以外に使用しない。
- ・濡れた手で使用しない。
- ・長時間連続して風を身体に当てない。
- ・髪の毛などがファンに巻き込まれないよう十分注意して使用する。
- ・充電が完了したら速やかに充電用USBコードを取り外す。

使用上のご注意

本製品をパソコンなどで充電する際、接続機器のデータのバックアップを取ることをお勧めします。万一、本製品を使用したことにより接続機器のデータ消失や故障などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

・ネックストラップ使用についてのご注意

このネックストラップは一定の力が加わっても外れる構造ではありません。巻き込まれの恐れのある場所やストラップが引っ掛かる恐れのある場所などでの使用は絶対にしないでください。

⚠リチウムイオン充電電池について

- ・電池の交換はできません。
- ・本製品を廃棄する際は、分解せず各自治体の指示に従って廃棄してください。