


## [防寒用]ウレタン手袋

品番	サイズ	全長(cm)
EA915GF-41	L	28
EA915GF-42	LL	28
<del>EA915GF-43</del>	<del>3L</del>	<del>30</del>

(12/11 廃番)

- 材質…表:ポリウレタン製、綿  
裏:起毛アクリル、袖口ホア
- 特長…-60℃でもひび割れない  
耐防水性、耐油性、耐摩擦性に優れています。



### 1.-60℃でも割れないポリウレタン製

この防寒手袋に使用されているポリウレタンは、-60℃でも割れないという優れた低温特性をもっています。さらに、そのポリウレタンを独自の製法で微細発砲させて、断熱効果と保温効果を向上させています。

### 2. 耐防水性

この防寒用手袋は、一体成形により縫い目がないので水や油が染み込んできません。

### 3. 耐油性

この防寒用手袋に使用されているポリウレタンは、耐油性にとっても優れています。油作業に使用しても、溶けたり硬くなったりすることはありません。

### 4. 耐摩擦性

この防寒用手袋に使用されているポリウレタンは、他の樹脂製手袋の樹脂に比べて耐摩擦性にとても優れています。さらにスタンダードタイプは、皮膜を強くして耐摩擦性を高めています。



### 用途

漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油運輸業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬季の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。

## ご使用の際は下記の事項を必ずお守り下さい

### ● 危険

- ① ガソリンや油を使用した後は手袋を火気に近づけないで下さい。着火する危険があります。
- ② 電気作業には使用しないで下さい。感電する危険があります。

### ● 警告

- ① 酸・アルカリ、有機溶剤、化学薬品には使用しないで下さい。
- ② -60℃以下で使用しないで下さい。
- ③ 40℃以上で使用しないで下さい。
- ④ ガソリンを使用した後の手袋は、ガソリンを少し吸い込んでいます。そのまま室内に放置すると手袋から蒸発したガスが充満する可能性があります。よく乾燥させてから保管して下さい。

### ● 注意

- ① 油などの液体が付着すると滑りやすくなります。取り扱いには十分注意してください。
- ② とがった物や刃物などで、手袋にキズをつけないよう注意して下さい。
- ③ この手袋は調理用には適しません。
- ④ 手袋が塗装面に触れると、塗料によってはハジキを発生させることがあります。ご使用の際には充分注意し、確かめてから使用して下さい。
- ⑤ 状況により油状の物が手袋表面ににじむ事がありますが、物性等には影響有りませんので安心して使用して下さい。気になる場合は表面を水洗いすると簡単に洗い落とすことができます。

### ● 保管方法

使用後は汚れや付着した油・ガソリンなどを落とし陰干して下さい。手袋を長時間日なたに放置すると劣化が促進されます。保存する場合は十分に乾燥させて、直射日光を避けた風通しの良い所で保管して下さい。

(警告④を参照して下さい)