品番：EA829CJ-25

品名：M5x 0.8/4.2mm ﾀｯﾌﾟ&ﾄﾞﾘﾙ(六角軸/SKS2

販売価格	2,050円（税抜）／ 2,255円（税込）		
カタログ価格	2,050円（税抜）／2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/07/18 04:36現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0945ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	028-M5S
用途	ネジ山の形成･つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M5×0.8
下穴ドリル	4.2mm	全長	タップ：70mm ドリル：113mm
六角シャンク	6.35mm（1/4”）	JIS等級	3級
被削材	鉄･アルミ･真鍮	材質	タップ：SKS_2 ドリル：HSS
重量	タップ：38g ドリル：24g		
貫通穴用			
インパクトドライバー対応			
6角軸タップM5と6角軸鉄工用ドリル4.2mm×各1本セットになった商品です。			
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。			
※かならずタッピングオイルを使用してください			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.