品番：EA829CJ-31

品名：M3,M4,M5/3本組 タップ(六角軸)

販売価格	2,910円（税抜）／ 3,201円（税込）		
カタログ価格	2,910円（税抜）／3,201円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/07/18 06:22現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0944ページ		



仕様

メーカー	大西工業	型番	028-AS
用途	ネジ山の形成･つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M3×0.5･M4×0.7･M5×0.8（各1本）
全長	70mm	溝長	20mm
六角シャンク	6.35mm（1/4”）	推奨下穴径	2.5mm･3.3mm･4.2mm
喰い付きピッチ	3.5P	JIS等級	3級
被削材	鉄･アルミ･真鍮	材質	SKS_2
貫通穴用			
インパクトドライバー対応			
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。			
※かならずタッピングオイルを使用してください			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.