品番：EA829CJ-310

品名：M10x 1.5 ポイントタップ(六角軸/HSS)

販売価格	3,620円（税抜）／ 3,982円（税込）		
カタログ価格	3,620円（税抜）／3,982円(税込)		
在庫数	最新在庫：9　（2025/08/03 08:02現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0945ページ		

仕様

メーカー	大西工業	型番	028P-M1015
用途	ネジ山の形成･つぶれたネジ山の修正用	タップサイズ	M10×1.5
全長	70mm	溝長	24mm
六角シャンク	6.35mm（1/4”）	推奨下穴径	8.5mm
材質	HSS	喰い付きピッチ	4.5P
JIS等級	2級	重量	28g
被削材	ステンレス･鉄･アルミ･真鍮		
貫通穴用			
インパクトドライバー対応			
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。			
チタンコーティングにより。耐久性が向上し、ステンレスにも使用できます。			
被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。			
※かならずタッピングオイルを使用してください			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.