# 品番：EA829CJ-8

# 品名：M8x1.25 タップ(六角軸/SKS2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,400円（税抜）／ 1,540円（税込） | | |
| カタログ価格 | 1,400円（税抜）／1,540円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：11　（2025/05/08 02:30現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0944ページ | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 大西工業 | 型番 | 028-M8125 |
| 用途 | ネジ山の形成･つぶれたネジ山の修正用 | タップサイズ | M8×1.25 |
| 全長 | 70mm | 溝長 | 20mm |
| 六角シャンク | 6.35mm（1/4”） | 推奨下穴径 | 6.8mm |
| 喰い付きピッチ | 3.5P | JIS等級 | 3級 |
| 被削材 | 鉄･アルミ･真鍮 | 材質 | SKS_2 |
| 重量 | 22g | | |
| 貫通穴用 | | | |
| インパクトドライバー対応 | | | |
| インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。 | | | |
| ※かならずタッピングオイルを使用してください | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.