品番：EA829DY

品名：M3-M12 ｽﾊﾟｲﾗﾙ,ｼﾞｪｯﾄﾀｯﾌﾟﾄﾞﾘﾙｾｯﾄ(TIN・COHSS

販売価格	80,600円（税抜）／ 88,660円（税込）		
カタログ価格	80,600円（税抜）／88,660円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/03 08:06現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0931ページ		

仕様

セット内容	TINコバルトスパイラル・ジェットタップ　M3X0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75　各1本　下穴ドリル TINコバルト正宗ドリル　φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3ミリ　各1本スチールケース付き	材質	HSCO-M42
対応被削材	高炭素鋼、合金鋼、調質鋼（HRC25～35）、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金		
TiNコーティング(表面処理)			
材質HSCO-M42にTinコーティングを施したタップドリルセット			
スパイラルタップとポイントタップ（通り穴用）とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.