


防錆潤滑剤 CZ43



- 強力な浸透力で固着したボルト・ナットを容易に分離
- 有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮
- 水置換性によって、優れた防錆効果を発揮
- ノンシリコンタイプ
- 便利な2WAYノズル

防錆試験

※5%塩水噴霧試験3時間後




防錆潤滑剤 CZ43

他社品A

他社品B

潤滑性

Falex Pin & V-Block 試験
テスト条件：荷重445N(100lbs) 焼付時間



使用方法

- ※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ① 使用前に容器を良く振ってから使用してください。
- ② 噴射口の向きを確認し、噴射口を吹付け面に向け、15~20cm離して吹付けてください。※逆さにも使用できます。
- ③ 狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。
- ④ 使用目的以外の箇所に付着した場合は、すみやかに布で拭き取ってください。
- ⑤ 使用後は、石ケンで手を良く洗ってください。



各種機械の潤滑に
工具類のお手入れに
金属部品の防錆に
自動車・自転車の整備に

使用上の注意

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
- 吸入飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
- ハレツする恐れがありますので、直射日光の当たる所や40℃以上の所、特にフロントウィンドやリヤウィンドの近辺または座席の上などに置かないでください。また、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近には置かないでください。
- 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- 引火性がありますので、火に近づけないでください。

※ ここに明示された以外の詳細については当社発行の安全データシート(SDS)をご覧ください。



製品コード	4963
管理No.	CZ43
JANコード	4979782049636
荷姿	420ml×20/ケース

第4類 第3石油類 非水溶性液体
防錆潤滑剤 168ml 危険等級Ⅲ 火気厳禁

横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社 / 横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)

大阪 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋 / TEL (052) 855-2231 (代)
札幌 / TEL (011) 873-4861 (代) 福岡 / TEL (092) 687-5566 (代)
仙台 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは