

LOCTITE



錆びたナットを外すなら ショックフリーズ!

ロックタイト フリーズ&リリース

ロックタイト フリーズ&リリースは -43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って、部品に向けてスプレーするだけです。様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。


■ 使用例

車、トラック、農業機械や建設機械、その他一般産業におけるねじや円筒状の部品全般で発生する錆・腐食に。

■ 使用方法

表面上の汚れ・錆を軽く取り除きます。缶をよく振り10～15 cm 離して5～10 秒スプレーします。1～2分浸透させると部品を取り外せます。必要に応じてスプレーを繰り返してください。*

※錆・腐食の状態によっては取り外せない場合があります。



ねじ中心部に向けてスプレーしてください。

- -43℃のショックフリーズは素早く簡単に固着した部品を取り外します。ほぼ瞬間的に凍結させることで温度差による収縮を引き起こし、錆びの層にヒビを入れ、そこから潤滑剤が浸透します。
- 毛管効果* によって錆びの層の中に効果的に潤滑剤を浸透させます。
- 取り外した部品は腐食に強く表面は滑らかなままです。

*毛管効果とは液体が固体の表面を濡らそうとする力のことで、液体が髪の毛のような細い隙間を重力に関係なく上下左右に浸透していく現象をいいます。

製品名	製品番号	容量
LOCTITE Freeze&Release (ロックタイト フリーズ & リリース)	1024403	480ml

成分については製品安全データシートをご確認ください。

○ 製品に関するお問い合わせは、当社または下記代理店にお寄せください。

記載されている商品の仕様およびデザインは、2013年8月現在のものです。改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
L92-1403D (All)

ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7
TEL: 045 (758) 1800
<http://www.henkel.co.jp>

接着に関する技術的なお問い合わせは

045-758-1820
Webmaster.LJapan@jp.henkel.com

本製品をご使用前に下記事項をご承諾下さい。1. 本製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するかどうかを必ずご使用になられる方ご自身で検討いただき、最終判断をして下さい。2. 本製品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方ご自身が十分に検討し、安全にご使用下さい。3. 本書に記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告無く改定することがあります。4. 弊社の管理の及ばない製造物、施工物の不具合に関する損害補償は致し兼ねます。