# 品番：EA829PD-10

# 品名：M10x1.5 ポイントタップ(ﾛﾝｸﾞｼｬﾝｸ/HSSE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 5,230円（税抜）／ 5,753円（税込） | | |
| カタログ価格 | 5,230円（税抜）／5,753円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/12/15 00:09現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0930ページ | | |





**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | オーエスジー（OSG） | 型番 | EX-LT-POT STD |
| 呼び | M10×1.5 | 全長 | 150mm |
| 食付 | 5P | 材質 | HSSE（高バナジウムハイス） |
| ねじ長 | 24mm | 首下長 | 41mm |
| シャンク径 | 7mm | 溝数 | 3 |
| 用途 | ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に | 被削材 | 合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.