品番：EA829PH-16A

品名：M16x 2.0 ポイントタップ(ｽﾃﾝﾚｽ用/HSSE)

販売価格	6,300円（税抜）／ 6,930円（税込）		
カタログ価格	6,300円（税抜）／6,930円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/11 02:25現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0931ページ		

仕様

メーカー	オーエスジー（OSG）	型番	EX-SUS-POT STD
呼び	M16×2	全長(mm)	95
喰付	4P	材質	HSSE（高バナジウムハイス）
精度表記	STD	精度	OH3
ねじ長(mm)	32	首下長(mm)	52
シャンク径(mm)	12.5	■巾	10mm
■長	13mm	溝数	3
突出しセンタ	ー	重量(g)	101
ホモ処理（表面処理）			
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに			
通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.