# 品番：EA851CD-11A

# 品名：φ147x1.5x20mm/52T 超硬チップソー

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 2,990円（税抜）／ 3,289円（税込） | | |
| カタログ価格 | 2,990円（税抜）／3,289円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/12/17 06:38現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0998ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | 4911500 |
| 直径(mm) | 147 | 穴径(mm) | 20 |
| 刃厚(mm) | 1.5 | 山数 | 52 |
| 最大回転数 | 9000rpm | | |
| 一般木材用 | | | |
| 抜群の「すくい角23°」 | | | |
| 材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.