品番：EA851FC-10

品名：DC18V 丸鋸&サンダーセット

販売価格	72,600円（税抜）／ 79,860円（税込）		
カタログ価格	72,600円（税抜）／79,860円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/11 04:23現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0839ページ		

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSS18V-LIH+GKS18V-57H ※ESCOオリジナルセット品

<セット内容>

(充電式吸じんサンダー)
電源：DC18V
回転数：11000rpm
本体サイズ：239×171(H)mm
重量：1.44kg
ペーパーサイズ：114×140mm
付属品：パンチングツール、マイクロフィルターユニット
・吸じん機構内蔵
・耐久性に優れたフェルトパッド採用

(充電式丸鋸)
バッテリー：18V
回転数：3400rpm
サイズ：346×218×243(H)mm
刃径：160～165mm
穴径：20mm
重量：3.4kg
充電時間（4.0Ahバッテリー使用時）：約32分（空→80%ターボ充電）、約51分（空→フル充電）切込深さ(切断角度：深さ)：90°/57mm、45°/39mm
付属品：平行ガイド、六角棒レンチ、サンプルチップソー×1枚
・過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守るECP機能
・補助ハンドル付、LEDライト付、ブレーキ付
・過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守るEMP機能

(バッテリー＆充電器セット)
18V（リチウムイオン4.0Ah）×1個、充電器
充電時間：約48分（空→80％ターボ充電）、約65分（空→フル充電）
使用温度範囲：0～45℃
・最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮
・バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応

(収納ケース)
カラー：レッド/ブラック
外寸：L465×W333×H322mm
内寸：L360×W255×H210（中皿下）mm、中皿サイズ：L223×W265×H70mm
重量：2.6kg
南京錠取付穴：18（W）×6（D）mm
材質：高耐衝撃性コーポリマー樹脂
容量：27L
スーパー強度（耐荷重：500kgf、取手引張強度：110kgf）
・丸鋸収納可能。（丸鋸サイズ：165～190mm収納可能）
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。（単独でも使用可能）
収納に便利な中皿としても使用できます。（区分けに便利な仕切板1枚付）
・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
・安定感ある持ちやすい大型ハンドル（手渡しラクラク）
・フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。（椅子代わりにもOK！）
・中皿の仕切板は取外し可能

充電式の丸鋸と吸じんサンダーを収納できるケース付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.