品番：EA851YK-2

品名：φ190mm 卓上型電動丸鋸

販売価格	81,500円（税抜）／ 89,650円（税込）		
カタログ価格	81,500円（税抜）／89,650円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/19 14:59現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0843ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C7FC
電源	AC100V･1050W	回転数	4000rpm
刃径	190mm	穴径	20mm
使用可能刃径	210～216mm	切断能力(高さ×幅)	90°:61×70mm 45°:61×50mm 左傾斜:38×105mm 右傾斜:12×105mm
コード長	5m	サイズ	420mm×550mm×498mm
重量	7.8kg	付属品	ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組
アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現			
105mm幅間柱の一発切断可能			
両傾斜切断で作業効率向上			
二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式			
替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14		
チップソー別売			

代替品

	品番　EA851YF **コメント**　仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.