品番：EA851YZ-11

品名：190mm 卓上型スライド式電動丸鋸

販売価格	38,100円（税抜）／ 41,910円（税込）		
カタログ価格	38,100円（税抜）／41,910円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/06 15:18現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0878ページ		









仕様

メーカー	パオック	型番	SMS-190T
用途	木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに	電源	AC100V（50Hz・60Hz）
定格消費電力	1050W	回転数	5000rpm
刃径	190mm	穴径	20mm
刃数	72P	最大切込み深さ	傾斜角0°:40mm 傾斜角45°:20mm
最大直線切り長さ	傾斜角0°:305mm 傾斜角45°:305mm	最大45°切り長さ	傾斜角0°:210mm 傾斜角45°:180mm
テーブル回転範囲	0～45°（左右）	電源コード長さ	1.8m
定格時間	30分	サイズ	670×820×460(H)mm
重量	約10kg	付属品	バイス支柱、サイドバー(左右各1個)、集じん袋、六角棒レンチ(3・5・8mm)、カーボンブラシ
チップソー傾斜0～45°までの傾斜切断が可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.