品番：EA851ZD-1

品名：82mm 電気かんな

販売価格	28,500円（税抜）／ 31,350円（税込）		
カタログ価格	28,500円（税抜）／31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/17 15:41現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	P20SF(SC)
電源	AC100V	消費電力	600W
電流	6.3A	最大切削幅	82mm
最大切削深さ	0～2.6mm	回転数	17000回/分
用途	木材の切削	コード長	2心　2.5m
かんな刃	替刃式(刃幅：82mm)	本体サイズ	296×166×164（H）mm
重量	2.5Kg(コード除く)	付属品	ボックススパナ、セットゲージ（替刃用）、予備替刃×2枚
二重絶縁、ブレーキ			
コード出口切替フック付 フックによりコードの向きを変えることができます。			
替カーボンブラシ	標準付属：EA813HH-4 ストップカーボン：EA813HH-14		

代替品

品番	EA851ZE-1
コメント	充電式 仕様確認してください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.