品番：EA854X-11A

品名：DC18.0V [充電式] ニブラー

販売価格	52,600円（税抜）／ 57,860円（税込）		
カタログ価格	52,600円（税抜）／57,860円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/14 21:20現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CN18DSL(NN)
仕様	本体のみ	能力	軟鋼板、非鉄金属板：1.6mm、ステンレス板：1.2mm
バッテリー	14V（リチウムイオン6.0Ah）、18V（リチウムイオン電池6.0Ah）（別売）両対応	ストローク数	2,500spm
最小切断半径	40mm	サイズ	295(W)×196(H)mm
重量	2.1kg	振動3軸合成値	8.8m/s2
付属品	六角棒スパナ（4mm）M8止めねじ用、（2.5mm）M5止めねじ用	替カーボンブラシ	EA813HH-9

バッテリー・充電器は別売です。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制
視認性の良い大形充電ランプ＆フルカラーLED搭載
電池容量ランプ：充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応

低温充電対応（-10℃まで）
USB端子付（5V・2A）

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.