# 品番：EA857DC-3

# 品名：AC100V/1050W セーバーソー(無段変速)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 47,300円（税抜）／ 52,030円（税込） | | |
| カタログ価格 | 47,300円（税抜）／52,030円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/09/06 12:59現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0844ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CR13VB |
| 電源 | AC100V | 能力 | パイプ130mm・木材120mm・軟鋼材19mm |
| ストローク数 | 0～2,800spm | ストローク長 | 32mm |
| サイズ | 全長465×全高167mm | 重量 | 4.0kg |
| コード長 | 2.5m | 連続使用時間 | 定格30分 |
| 材質 | ABS樹脂 | 用途 | 木材・軟鋼材の鉄工エンビ、切断 |
| 付属品 | 鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1・プラスチックケース | | |
| ツールレスブレード交換、無段変速、二重絶縁、スイング機構付 | | | |
| 替カーボンブラシ | 標準付属：EA813HH-7、ストップカーボン：EA813HH-17 | | |

代替品

| | |
|---|---|
| | **品番**　EA857DC-1A<br>**コメント**　仕様をご確認ください。 |

| | |
|---|---|
| | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.