

洗淨

消臭

除菌

抗菌

抗菌効果
約1年間Ag⁺

銀イオンパワーで持続除菌


エアコン洗剤

エージーイレーサー

Ag⁺ERASER


■ エアコン内部を丸ごと洗淨

フィルター交換だけでは取れないエアコンの嫌なニオイは、エアコン内部のカビなどが原因です。エアコン内部を丸ごと洗淨して、悪臭の原因となるカビやほこりなどの汚れをしっかりと除去します。



■ 洗淨後も持続除菌 (約1年間)

洗淨後も銀系抗菌剤が残り、持続的に臭いの原因菌(カビなど)の増殖を抑制します。



当製品はHydroAg⁺※技術を採用した持続除菌効果を有する製剤を使用しております。

※HydroAg⁺技術は富士フイルム株式会社が開発しました。

荷 姿	製品コード	管理No.	JANコード
60ml×10×2/CS	4785	EZ19	4979782047854

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO., LTD.

エージーイレーサー


Ag⁺ERASER

作業時間※

約15分

エアコンフィルター交換＋
エアコン内部洗浄セットで
※車種によって作業時間は多少異なります。

■様々な菌やウイルスへ効果を発揮



※すべての雑菌やウイルスへの効果を保証するものではありません。
※Ag⁺ERASERは、医薬品・医療機器ではありません。

■人体へのリスクを防ぐ

経口毒性	GHS区分は「区分外」 (LD50>2,000mg/kg)
皮膚刺激性	GHS区分は「区分外」 (無刺激)
皮膚感作性	LLNA:BrdU-ELISA 法 陰性
生殖細胞変異原性	Ames 試験 陰性
発がん性	IARCランク1,2A,2B 該当物質なし

■使用方法

※本製品はアルコールを含んでおりますので、お客様にアレルギー等をご確認の上、ご使用ください。

※輸入車は使用できません。

1 準備

①エアコンフィルターを取り外してください。エアコンフィルターの取り外しは、各メーカーのマニュアルを参考にしてください。



②車両のドアおよび窓を開けた後、フロアマットや電子機器をウエスなどで養生し、洗浄剤の付着を防止してください。



③付属のノズルを本製品の噴霧ボタンに垂直に差し込んで、外れないことを確かめてください。ノズルは巻いた状態で梱包されているため、軽く手で両端を引っ張り、曲がったクセを直してからご使用ください。



3 洗浄剤の噴霧

横置きフィルターまたはブローファンが見える場合

※ノズルの先端部をブローファン中心部に向けて洗浄剤を全量噴霧してください。
(洗浄剤噴霧時間は、約3分)
※ブローファンにノズル先端が当たらないようにしてください。



縦置きフィルターまたはエバポレーターが見える場合

※フィルター挿入口の8割程度を養生テープなどで覆い、隙間から洗浄剤を全量噴霧してください。



4 噴霧後

※全量噴霧後、A/CスイッチをONにし、約10分間エアコンを作動させ、放置してください。



※その後、エンジンを止めてエアコンフィルターを取り付け、元の状態に戻してください。

2 エアコン設定



※ここに明示された以外の詳細事項に関しては弊社発行の安全データシートをご覧ください。

Linda

横浜油脂工業株式会社

URL <http://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250(直)

大阪営業所／TEL (06) 6471-1820(直) 名古屋営業所／TEL (052) 855-2231(代)

札幌営業所／TEL (011) 873-4861(代) 福岡営業所／TEL (092) 687-5566(代)

仙台営業所／TEL (022) 782-1720(代)

お問い合わせは