# 品番：EA857ZG-1

# 品名：200mm ﾚｼﾌﾟﾛｿｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ(木工用/高速/1枚)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 1,280円（税抜）／ 1,408円（税込） | | |
| カタログ価格 | 1,280円（税抜）／1,408円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/08/08 05:35現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1000ページ | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 玉鳥産業（RAZORSAW） | 型番 | M132 |
| 全長（mm） | 227 | 用途 | 木材 |
| 材質 | SK材 | 刃長 | 200mm |
| 板厚 | 0.9mm | 切幅 | 1.5mm |
| ピッチ | 3.4mm | 山数 | 7 |
| 重量(g) | 30 | 適合本体 | レシプロソー・セーバーソー　マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他 |
| 適用材 | 集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB（OSB）・薄板合板 | 入数 | 1枚 |

替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー！

切断スピードを重視した刃

ブレを抑えたブレードで切断力UP

木材等を素早く切断

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.