品番：EA860KJ

品名：AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

販売価格	315,000円（税抜）／ 346,500円（税込）		
カタログ価格	315,000円（税抜）／346,500円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 17:07現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0888ページ		

カタログ訂正　25/07/14 ●使用時間…(誤)18.1(1/4負荷時)～7.6(定格)時間 (正)14.4(1/4負荷時)～6.4(定格)時間 (No.561115)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります（北海道、沖縄、離島送りの場合）。

この商品は車上渡し品です。

高出力＆静音設計。移動も楽なキャスター装備！

仕様

メーカー	ヤマハ（YAMAHA）	型番	EF2800iSE

発電機
- 形式：多極回転界磁形
- 電圧調整方式・・・インバーター式
- 周波数：50Hz、60Hz(切替式)
- 交流定格出力：2.8kVA
- 交流定格電圧：AC100V
- 交流定格電流：28A
- 直流定格電圧：12V
- 直流定格電流：12A
- 直流コンセント：15A×2、30A×1
- 力率：1.0%

エンジン
- 形式：空冷4サイクルガソリンエンジン
- 使用燃料：無鉛ガソリン
- 燃料タンク容量：12.7L
- 始動方式：リコイル/セル式

連続使用時間： 　　約14.4～6.4時間
騒音値(音響パワーレベル)：85.5dB
騒音値(周囲7m平均値)：54.5～61dB(A)
サイズ：680×445×555(H)mm
重量(バッテリー含む)：68kg
段差乗り越えも可能なφ15cm径×2と、コンパクトなφ7.5cm径（ストッパー付き）×2のキャスターを標準装備
充電コード：EA860KB-1(別売)
一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに
・国土交通省指定　’97基準値超低騒音型 ・日本陸用内燃機関協会　3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載 ・グリーン購入法　災害備蓄用品適合商品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.