品番：EA860KN

品名：AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ式)

販売価格	189,000円（税抜）／ 207,900円（税込）		
カタログ価格	189,000円（税抜）／207,900円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/04 10:00現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0888ページ		

仕様

メーカー	ヤマハ（YAMAHA）	型番	EF1600iS

発電機
- 形式：多極回転界磁形
- 電圧調整方式：インバーター式
- 周波数：50Hz/60Hz(切替式)
- 交流定格出力：1.6kVA
- 交流定格電圧：AC100V
- 交流定格電流：16A
- 単相100V用コンセン：20A×2
- 力率：1.0%

エンジン
- 形式：空冷4サイクルガソリンエンジン
- 使用燃料：無鉛ガソリン
- 燃料タンク容量：4.2L
- 始動方式：リコイル式

連続使用時間：1/4負荷：10.5
低各負荷：4.2時間

騒音値(音響パワーレベル)：87.5dB

騒音値(周囲7m平均値)：51.5～61dB(A)

サイズ：490×280×455mm

重量(乾燥重量)：20kg

充電コード：EA860KB-1(別売)
特長： ・軽量でコンパクト設計 ・並列機能装備、並列コード（別売：EA860KB-11B）使用で2台を並列、3.0kVAの取出しも可能に
一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに
・国土交通省指定　’97基準値超低騒音型 ・日本陸用内燃機関協会　3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載 ・グリーン購入法　災害備蓄用品適合商品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.