品番：EA864CD-205D

品名：[22型]液晶モニター

販売価格	50,000円（税抜）／ 55,000円（税込）		
カタログ価格	50,000円（税抜）／55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/15 09:21現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2371ページ		

仕様

メーカー	NSK	型番	NS-22M
電源	AC100V	解像度	1920×1080
サイズ	496×210×365.5（H）㎜	重量	2.42㎏
付属品	VGAケーブル、DisplayPortケーブル、オーディオケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、スタンド支柱・台座	パネルタイプ	VA
画面比率	16:9	バックライト	LED
明るさ	200cd/㎡	コントラスト	3000:1
ディスプレイカラー	16.7M（8bit）	ビューアングル	水平:178度 垂直:178度
レスポンスタイム	5ms	リフレッシュレート	TYP. 60Hz,　MAX. 75Hz
入力・出力	VGA×1、HDMI×1、RCA×1・内蔵ステレオスピーカー	消費電力	最大:30W 通常使用時:9.4W スリープモード:0.11W オフモード:0.09W
ベゼルウェッジ	3.1mm(R/L) 12.5mm(B)	視野角	水平:178° 垂直:178°
最大表示色	約1677万色	入力コネクタ	ビデオ:D-Sub（mini15ピン)×1、HDMI×1

画面コントロール	日本語対応OSD	メニュー言語	日本語(初期設定)、英語
対応アーム(VESA規格)	対応（100mmピッチ）	動作環境	温度：0～40℃ 湿度：20%～80%　結露無きこと
22型ワイド液晶(16：9)			
スピーカー内蔵、VGA入力			
HDMI入力			
EA864CD-201F（セット品）にもう1台追加したい場合にご利用ください。			
軽量プラスチックハウジング			
ベゼルスタイリッシュな外観			
178°H/178°Vの広い視野角			
HDMIおよびVGAの信号入力サポート			
低エネルギー消費、長寿命			
アンチブルーライトデザイン			

代替品

	品番　EA864CD-205E **コメント**　変更点：ｽｸﾘｰﾝｻｲｽﾞ、ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.