品番：EA864CD-205E

品名：[21.5型]液晶モニター

販売価格	38,100円（税抜）／ 41,910円（税込）		
カタログ価格	38,100円（税抜）／41,910円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/16 07:49現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	NSK	型番	NS-22M2
電源	DC12V	スクリーンサイズ	21.45インチ
解像度	1920×1080ピクセル	サイズ	ベース付：491.8×167.4×373.2(H) mm ベース無：491.8 × 37.3× 289.5(H) mm
重量	約2.3kg	付属品	ベースコンポーネント、電源アダプター、HDMIケーブル（1.5m）
画面比率	16：9	バックライト	E-LED
明るさ	250cd/㎡	コントラスト	3000：1
ビューアングル	水平：178度 垂直：178度	レスポンスタイム	6.5ms
リフレッシュレート	Typ.60Hz、Max.75Hz	入力・出力	HDMI、VGA、Audio　Input、Speaker×2
消費電力	25W	対応アーム(VESA規格)	対応
動作環境	温度：0～40℃ 湿度：20%～90%　結露無きこと		
HDMI、VGA入力			

3辺スリムベゼルの超薄型モニター
178°の超ワイドビュースクリーン
目に優しいブルーライト低減設計です。
スピーカー内蔵
軽量プラスチックハウジング
3Dノイズリダクション・HDMI とVGA のデュアルインターフェイスをサポートします。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.