品番：EA897A-24A

品名：DC24V/φ200mm 自動車用扇風機

販売価格	5,280円（税抜）／ 5,808円（税込）		
カタログ価格	5,280円（税抜）／5,808円(税込)		
在庫数	最新在庫：68　（2025/09/03 03:49現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2520ページ		




仕様

メーカー	大自工業（Meltec）	型番	CF-200
羽根径	200mm	取付クリップ最大開口	約38mm
電源	DC24V(シガーソケット)	最大消費電流(強/弱)	0.5A/0.45A
サイズ	225(W)×230(D)×285(H)mm	重量(g)	約900
首振り角度	約60°	調整風量数	2段階
材質	羽：PP　ガード：スチール 本体、支柱、クリップ：ABS	入力電圧	DC24V
取付け方法	クリップ固定	電源コード長	約3m
ヒューズ	3Aガラス管(電源プラグ内)	付属品	固定用ビス×2個

24V車専用

アクセサリーソケットに差し込むだけ！強力涼風で車内を快適に

大風量8インチファンで車内快適！

首振り機能付き

建機、重機に最適です。

8インチ(200mm)ファン

ビス固定も可能です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.