品番：EA897E-40A

品名：AC100V/φ40cm 工業用換気扇(1速)

販売価格	46,100円（税抜）／ 50,710円（税込）			
カタログ価格	46,100円（税抜）／50,710円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/14 06:53現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0062ページ			



カタログ訂正　24/09/03 重量：(誤)9.5kg(正)11.5kg (9013 No.55,56)

仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SCF-40DD1
羽根径	40cm	仕様	一速式
電源	AC100V(50/60Hz)	定格出力	150W
最大風量(50/60Hz)	49/55m3/min	騒音値(50/60Hz)	53.5/56.5dB
サイズ	520×520×245(T)mm	重量	11.5kg
材質	フレーム：鉄 羽根：鉄	特長	・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・低騒音構造を採用
スイッチは付属していません。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.