品番：EA897E-50BA

品名：三相200V/400W/φ50cm 工業用換気扇(1速)

販売価格	61,600円（税抜）／ 67,760円（税込）		
カタログ価格	61,600円（税抜）／67,760円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/07 17:23現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		

仕様

メーカー	スイデン（Suiden）	型番	SCF-N50FF3
羽根径	50cm	定格出力	400W
仕様	1速式	電源	三相200V（50/60Hz）
最大風量	98/114m3/min	定格電流(50/60Hz)	2.2/2.4A
騒音値(50/60Hz)	61/64dB	極数	6P
サイズ	658×658×317(T)mm	重量	20kg
特長	・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・低騒音構造を採用		

騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。

特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリングを使用していますので、耐久性抜群!!安心してご使用いただける信頼性の高い換気扇です。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.